

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1-24
GTIN	4062406044336
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 24,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,058 mm
Kokonaispituus L	160 mm
varren Ø D _s	20 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	63,5 mm
Alkureiän Ø	24,5 mm

Varren nelikulmio □	16 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	24
Kierteen Ø	25,4 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1-24 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi