

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.5/8-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 1.5/8-14
GTIN	4062406042806
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 41,275 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 39,5 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	32 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierteen syvyys	82,55 mm
Kierteen Ø	41,275 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Terien lkm Z	4

Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	39,5 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	200 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.5/8-14 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi