

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/4-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.3/4-8
GTIN	4062406045197
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 44,45 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 41,4 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	44,45 mm
Kierteennousu	3,175 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	111,1 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	29 mm

Alkureiän Ø	41,4 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D _s	36 mm
Kokonaispituus L	220 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.3/4-8 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi