

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/16-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.3/16-16
GTIN	4062406044565
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 30,162 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 28,7 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	18 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	22 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Alkureiän Ø	28,7 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Kierteen Ø	30,162 mm

Kierteen syvyys	75,4 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	180 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.3/16-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi