


Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 9/16-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 9/16-16
GTIN	4062406041700
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 14,29 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12,8 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	57,16 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	11 mm
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	16
Kokonaispituus L	110 mm

Kierteen Ø	14,29 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	12,8 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	9/16-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi