

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 5/8-27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 5/8-27
GTIN	4062406041731
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 15,88 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 15 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	110 mm
Kierrettä/ tuuma	27
Alkureiän Ø	15 mm
varren Ø D _s	12 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	47,64 mm

Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,94 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	15,88 mm
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	5/8-27 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi