

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.5/16-16****Tilastiedot**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 130040 1.5/16-16 |
| GTIN         | 4062406044701    |
| Tuoteluokka  | 10N              |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 33,338 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 31,75 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Lastu-urien määrä       | 4         |
| Kierteen syvyys         | 83,3 mm   |
| Kierteennousu           | 1,588 mm  |
| Varren nelikulmio □     | 22 mm     |
| Terien lkm Z            | 4         |
| Kierteen Ø              | 33,338 mm |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 28 mm     |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Kokonaispituus L      | 200 mm                                   |
| Kierrettä/ tuuma      | 16                                       |
| Alkureiän Ø           | 31,75 mm                                 |
| Lastuava aine         | HSS E                                    |
| Standardi             | DIN 376                                  |
| Kierretyyppi          | UN                                       |
| Kierteen koko         | 1.5/16-16 UN                             |
| Pinnoitus             | pinnoittamaton                           |
| Kylkikulma            | 60 astetta                               |
| Kierrenormi           | ASME B1.1                                |
| Toleranssiluokka      | 1B                                       |
| Toleranssiluokka      | 2B +0,20                                 |
| Toleranssiluokka      | 2B +0,10                                 |
| Toleranssiluokka      | 3B                                       |
| Toleranssiluokka      | 2B                                       |
| Toleranssiluokka      | 2B +0,05                                 |
| Etuviiste             | C  |
| Varsi                 | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys          | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla  | enintään 2×D pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta        | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi           | Kierretappi                              |