

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.5/8-16

Tilaustiedot

Tilausnumero	130036 1.5/8-16
GTIN	4062406042790
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 41,275 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 39,8 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	32 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteen syvyys	82,55 mm
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierteen Ø	41,275 mm
Terien lkm Z	4

Alkureiän Ø	39,8 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.5/8-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi