

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.3/4-18**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 1.3/4-18
GTIN	4062406042905
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 44,45 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 43,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1,411 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	220 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	43,25 mm

Kierrettä/ tuuma	18
Kierteen Ø	44,45 mm
Kierteen syvyys	88,9 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.3/4-18 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi