

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 3/4-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 3/4-14
GTIN	4062406041908
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 17,4 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierrettä/ tuuma	14
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	17,4 mm
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	11 mm

Kierteen Ø	19,05 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	38,1 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	3/4-14 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi