

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1/2-27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 1/2-27
GTIN	4062406041588
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 11,85 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	12,7 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	11 mm
Kierrettä/ tuuma	27
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 376

Kierteen syvyys	25,4 mm
Kierteennousu	0,94 mm
Alkureiän Ø	11,85 mm
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1/2-27 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi