

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 7/16-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 7/16-14
GTIN	4062406041564
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 11,11 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 9,3 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	11,11 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	14

Kierteen syvyys	33,33 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Alkureiän Ø	9,3 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	7/16-14 UNC LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi