

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.5/8-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.5/8-8
GTIN	4062406045074
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 41,275 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 38,3 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierteen syvyys	103,19 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4

Kokonaispituus L	200 mm
varren $\varnothing D_s$	32 mm
Kierteen $\varnothing$	41,275 mm
Alkureiän $\varnothing$	38,3 mm
Kierteennousu	3,175 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.5/8-8 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi