

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.2-64****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 NO.2-64
GTIN	4062406040987
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 64

Kierteen Ø: 2,18 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,9 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	2,1 mm
Kierteennousu	0,399 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	64
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	45 mm
varren Ø D _s	2,8 mm

Kierteen syvyys	6,54 mm
Kierteen Ø	2,18 mm
Standardi	DIN 371
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	1,9 mm
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	2-64 UNF LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi