

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 5/16-27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 5/16-27
GTIN	4062406043612
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 7,938 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 7,1 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	6,2 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Alkureiän Ø	7,1 mm
Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	27
Kierteennousu	0,94 mm

varren Ø D _s	8 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	19,85 mm
Kierteen Ø	7,938 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	5/16-27 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi