

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 7/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 7/8-16
GTIN	4062406042004
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 22,23 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 20,7 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	20,7 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Kokonaispituus L	140 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Standardi	DIN 376

Kierteen syvyys	66,69 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	22,23 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	7/8-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi