

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 9/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 9/16-20
GTIN	4062406041687
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 14,29 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 13,1 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	14,29 mm
Alkureiän Ø	13,1 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,27 mm

Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	20
varren $\varnothing D_s$	11 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	57,16 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	9/16-20 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi