

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.6-32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 NO.6-32
GTIN	4062406043315
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 3,505 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 4 mm

Varren nelikulmio □: 3 mm

Alkureiän Ø: 2,77 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	32
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	3 mm
Kierteen Ø	3,505 mm
Kierteen syvyys	8,8 mm
Kierteennousu	0,794 mm

Alkureiän Ø	2,77 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	4 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	6-32 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi