

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 5/8-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 5/8-24
GTIN	4062406043988
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 15,875 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 15 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	39,7 mm
Kierteen Ø	15,875 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	24
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Lastuava aine	HSS E

varren $\varnothing D_s$	12 mm
Alkureiän $\varnothing$	15 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	110 mm
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	5/8-24 UNEF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi