

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 11/16-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 11/16-24
GTIN	4062406044053
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 17,462 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16,6 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	43,7 mm
Alkureiän Ø	16,6 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1,058 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Lastu-urien määrä	4

varren $\varnothing D_s$	14 mm
Varren nelikulmio \square	11 mm
Kierteen \varnothing	17,462 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	24
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	11/16-24 UNEF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi