

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.10-36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 NO.10-36
GTIN	4062406043377
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuva aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 36

Kierteen Ø: 4,826 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,15 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	4,15 mm
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	12,1 mm

Kierteen Ø	4,826 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kierrettä/ tuuma	36
Kierteennousu	0,706 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	10-36 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi