

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/4-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 3/4-12
GTIN	4062406044152
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 17 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	11 mm
Kierteen Ø	19,05 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	2,117 mm
Kokonaispituus L	125 mm

Lastu-urien määrä	4
varren $\varnothing D_s$	14 mm
Alkureiän \varnothing	17 mm
Kierteen syvyys	47,63 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	3/4-12 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi