

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 13/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 13/16-12
GTIN	4062406044190
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 20,638 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 18,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Kierteennousu	2,117 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	20,638 mm
Kierteen syvyys	51,6 mm

Kierrettä/ tuuma	12
Kokonaispituus L	140 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Alkureiän Ø	18,6 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	13/16-12 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi