

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/8-27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 3/8-27
GTIN	4062406043681
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 9,525 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 8,7 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	8,7 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,94 mm
varren Ø D _s	10 mm
Kierteen Ø	9,525 mm
Kierrettä/ tuuma	27

Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	23,83 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	8 mm
Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	100 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3/8-27 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi