

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/4-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 3/4-14
GTIN	4062406044145
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 17,4 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	11 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,814 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	17,4 mm
varren Ø D _s	14 mm
Kierteen Ø	19,05 mm

Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	47,63 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3/4-14 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi