

Garant
Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.8-36

Tilaustiedot

Tilausnumero	130040 NO.8-36
GTIN	4062406043322
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 36

Kierteen Ø: 4,166 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

 varren Ø D_s: 4,5 mm

Varren nelikulmio □: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 3,5 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	3,4 mm
Alkureiän Ø	3,5 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Kierteenousu	0,706 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	4,166 mm
Kierrettä/ tuuma	36

Kierteen syvyys	10,4 mm
varren Ø D _s	4,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	8-36 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi