

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 7/16-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 7/16-16
GTIN	4062406043797
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 11,112 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 9,576 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	27,78 mm
Alkureiän Ø	9,576 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio □	7 mm

Kierteennousu	1,588 mm
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteen Ø	11,112 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	7/16-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi