

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.2-64****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 NO.2-64
GTIN	4062406043223
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 64

Kierteen Ø: 2,184 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,9 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	0,399 mm
Alkureiän Ø	1,9 mm
Kierteen syvyys	5,46 mm
Kierteen Ø	2,184 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371
Terien lkm Z	3

varren $\varnothing D_s$	2,8 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	64
Varren nelikulmio $\square$	2,1 mm
Kokonaispituus L	45 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	2-64 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi