

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.5/16-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.5/16-8
GTIN	4062406044725
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 33,338 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 30,3 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	33,338 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	83,3 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Alkureiän Ø	30,3 mm
varren Ø D _s	28 mm

Kierteennousu	3,175 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	22 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.5/16-8 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi