

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/8-36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 3/8-36
GTIN	4062406043667
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 36

Kierteen Ø: 9,525 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 8,9 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	10 mm
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	36
Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	100 mm
Lastu-urien määrä	3

Varren nelikulmio □	8 mm
Alkureiän Ø	8,9 mm
Kierteen syvyys	23,83 mm
Kierteennousu	0,706 mm
Kierteen Ø	9,525 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3/8-36 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi