

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 5/8-11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 5/8-11
GTIN	4062406044046
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 11

Kierteen Ø: 15,875 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 13,53 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	110 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	2,309 mm

Varren nelikulmio □	9 mm
Kierteen Ø	15,875 mm
Alkureiän Ø	13,53 mm
Kierteen syvyys	39,7 mm
Kierrettä/ tuuma	11
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	5/8-11 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi