

**Garant**
**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/8-40**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 3/8-40
GTIN	4062406043650
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 9,525 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 9 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	9 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,635 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Varren nelikulmio □	8 mm
Kierteen Ø	9,525 mm

Kokonaispituus L	100 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	40
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	23,83 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3/8-40 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi