

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 7/8-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 7/8-20
GTIN	4062406044220
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 22,225 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 21,15 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	22,225 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	55,56 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	21,15 mm

Kokonaispituus L	140 mm
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	14,5 mm
varren Ø D _s	18 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	7/8-20 UNEF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi