

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.3-56****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 NO.3-56
GTIN	4062406043247
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 56

Kierteen Ø: 2,515 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 2,15 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	2,8 mm
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	50 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	56
Kierteen syvyys	6,29 mm
Standardi	DIN 371

Kierteen Ø	2,515 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Alkureiän Ø	2,15 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,454 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	3-56 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi