

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.12-28****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 NO.12-28
GTIN	4062406043469
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 28

Kierteen Ø: 5,486 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,7 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	4,7 mm
Kierteen Ø	5,486 mm
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	13,7 mm
Kierrettä/ tuuma	28
Kokonaispituus L	80 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	4,9 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,907 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	12-28 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi