

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.1-72****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 NO.1-72
GTIN	4062406043209
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 72

Kierteen Ø: 1,854 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,55 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierrettä/ tuuma	72
Kierteen Ø	1,854 mm
Terien lkm Z	2
Kierteennousu	0,353 mm
Kokonaispituus L	45 mm
Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	2

Kierteen syvyys	4,635 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Alkureiän Ø	1,55 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	1-72 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi