

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 5/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 5/8-16
GTIN	4062406044015
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 15,875 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14,4 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	39,7 mm
Kierteen Ø	15,875 mm
Alkureiän Ø	14,4 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,588 mm
Kierrettä/ tuuma	16

Kokonaispituus L	110 mm
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Varren nelikulmio \square	9 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	5/8-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi