

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 5/16-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 5/16-24
GTIN	4062406043629
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 7,938 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 6,9 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	90 mm
Kierteen Ø	7,938 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	6,9 mm
Kierteennousu	1,058 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm

Kierrettä/ tuuma	24
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	6,2 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	19,85 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	5/16-24 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi