

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 3/8-16
GTIN	4062406043728
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 9,525 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 7,95 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	9,525 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,588 mm
Kokonaispituus L	100 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm

Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	8 mm
Alkureiän Ø	7,95 mm
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	23,83 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	3/8-16 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi