

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.12-40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 NO.12-40
GTIN	4062406043438
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 5,486 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,9 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	5,486 mm
Alkureiän Ø	4,9 mm
Kierrettä/ tuuma	40
Kierteen syvyys	13,7 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,635 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm

varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	12-40 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi