

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/4-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.1/4-18
GTIN	4062406046859
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 30,55 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,411 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	18
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4

varren $\varnothing D_s$	25 mm
Alkureiän \varnothing	30,55 mm
Kierteen \varnothing	31,75 mm
Kierteen syvyys	79,38 mm
Varren nelikulmio \square	20 mm
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	1.1/4-18 UNEF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi