

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.5/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.5/16-20
GTIN	4062406046927
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 33,338 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 32,15 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	33,338 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	20
varren Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Lastu-urien määrä	4

Kierteen syvyys	83,3 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Alkureiän Ø	32,15 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.5/16-20 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi