

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.7/8-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.7/8-20
GTIN	4062406047498
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 47,625 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 46,42 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	119 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	29 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	250 mm

Alkureiän Ø	46,42 mm
Kierteen Ø	47,625 mm
varren Ø D _s	36 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	20
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.7/8-20 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi