

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/8-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.1/8-24
GTIN	4062406046705
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 27,75 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,058 mm
Varren nelikulmio □	18 mm
Kierteen Ø	28,575 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteen syvyys	71,44 mm

varren Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	24
Alkureiän Ø	27,75 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.1/8-24 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi