

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 13/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 13/16-20
GTIN	4062406046415
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 20,638 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 19,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	20,638 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	19,6 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Lastu-urien määrä	4
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm

Kokonaispituus L	140 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteen syvyys	51,6 mm
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	13/16-20 UNEF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi