

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/4-40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1/4-40
GTIN	4062406045746
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,75 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	5,75 mm
Kierteen syvyys	15,9 mm
Kierrettä/ tuuma	40
Kierteen Ø	6,35 mm
Kierteennousu	0,635 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio □	5,5 mm

varren Ø D _s	7 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371
Kierrettyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1/4-40 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi