

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.5/8-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.5/8-12
GTIN	4062406047290
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 41,275 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 39,3 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	32 mm
Kierteen Ø	41,275 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen syvyys	103,19 mm
Varren nelikulmio □	24 mm

Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	12
Kierteennousu	2,117 mm
Alkureiän Ø	39,3 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.5/8-12 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi