

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/8-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.3/8-18
GTIN	4062406046989
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 34,925 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 33,7 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	34,925 mm
Alkureiän Ø	33,7 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen syvyys	87,31 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
varren Ø D <sub>s</sub>	28 mm

Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	18
Kierteennousu	1,411 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	22 mm
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	1.3/8-18 UNEF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi