

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1-14
GTIN	4062406046613
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 23,75 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,814 mm
Alkureiän Ø	23,75 mm
varren Ø D _s	20 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	16 mm
Kierteen syvyys	63,5 mm

Kokonaispituus L	160 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	25,4 mm
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1-14 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi