

**Garant**
**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/8-20**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.3/8-20
GTIN	4062406046972
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 34,925 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 33,7 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	34,925 mm
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteen syvyys	87,31 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Kokonaispituus L	200 mm

Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,27 mm
varren $\varnothing D_s$	28 mm
Alkureiän $\varnothing$	33,7 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.3/8-20 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi